



サンホープ

ドリップカタログ



農研機構 野菜茶業研究所
つくば野菜研究拠点



軟質ドリップチューブ

硬質ドリップチューブ

ボタンドリッパー
スーパーティフ

チューブ付き
マルチアダプター

つゆ草シリーズ

様々な培地、作物、施設規模のドリップかん水に最適

ボタンドリッパー スーパーティフ

※推奨使用圧力0.07～0.35MPa

①ストッパー付きで、かん水の一斉開始・終了が可能

②圧力補正内蔵で、水圧が変動してもかん水量は一定



PL-STND2.2
ノズル：茶
散水量：2.2L/時



PL-STND3.8
ノズル：黒
散水量：3.85L/時



PL-STND8.0
ノズル：緑
散水量：7.8L/時

■関連資材



ポリエチレン
パイプ
PP2016
PP2521




穴あけパンチ
AM-700



接続チューブ
LT53
LT5535



ポットスパイク
LS7



チューブ付き マルチアダプター

※スーパーティフとセットでお使いください

①位置の調整が容易なので袋栽培や
不等間隔の植栽向き

②流量補正機能付のドリップペグ

③水の確認窓があるので目詰まりな
どが一目でわかる

④チューブとドリップペグが取付済で
組立不要

4分岐



PL-MA4W80TTW
白チューブ80cm

2分岐



PL-MA2W80TTW
チューブ80cm

ボタンドリッパー つゆ草シリーズ

※推奨使用圧力0.15～0.35MPa 分解洗浄できるので長持ち



AKD109P
ノズル：紫
散水量：約2L/時



AKD109H
ノズル：灰
散水量：約4L/時



AKD109B
ノズル：青
散水量：約8L/時



水と環境をコーディネートする企業

株式会社 サンホープ

<https://www.sunhope.com/>

本社 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F 代表TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71KN代官山4F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮崎 〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100

サンホープ ファミリー

2022.02改

サンホープ 北海道 〒002-0861 北海道札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL: 011-770-7575 FAX: 011-770-7676
サンホープ・アキラ 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL: 0436-20-5225 FAX: 0436-20-5226
サンホープ S I C 〒675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後335 TEL: 079-490-2188 FAX: 079-490-2189
大信産業 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1-180 TEL: 0848-38-2612 FAX: 0848-38-2613
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町951-6 TEL: 0942-83-0764 FAX: 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL: 0985-82-0527 FAX: 0985-82-3707

軟質 ドリップチューブ

少水量タイプで均一にかん水できる**軟質**ドリップチューブ

- ①安価で高品質 ②耐久性の高い肉厚のチューブ
- ③迷路減圧機構で均一に正確にかん水 ④施行が容易







TW-10M
 点滴間隔：10cmピッチ
 かん水量：7.44L/時（1mあたり）
 巻数：300m
 適正圧力：0.07MPa



ホワイトシリーズ RI-WT10M
 点滴ピッチ：10cm
 散水量：0.75L/時(1穴あたり)
 推奨使用圧力：0.055MPa
 巻数：1,150m巻

■配管例

チューブ内部の構造



■関連資材 専用継手



スタート
TS16



バルブ付スタート
TSV-17



エンド
TE17



カップリング
TT16



フラッシングバルブ
TV16J

硬質ドリップチューブ

かん水精度の高い定流量の**硬質**ドリップチューブ

- ①圧力補正機能で、水圧が変化してもかん水量は一定
- ②迷路減圧機構で均一に正確にかん水 ③ボタ落ち防止機能つき
- ④白色がチューブ内の温度上昇を抑制





PL-ND
 点滴間隔：20/30cmピッチ
 かん水量：1.75L/時（1か所）
 巻数：200m
 推奨使用圧力：0.075～0.35MPa



PL-ND1220W
 点滴間隔：20cmピッチ
 かん水量：1.05L/時（1か所）
 巻数：200m
 推奨使用圧力：0.075～0.35MPa

チューブ内部の構造



どちらのチューブも
 「液肥混入器ドサトロン」との併用で
 養液栽培が簡単に始められます。

■ドリップチューブ周辺機器



液肥混入器ドサトロン
DR06GL DR07 DR09GL DR20GL



ディスク
フィルター
AR311



かん水タイマー
スプリンクラー
シンカー
DC-1SG

低コストで簡単に、
高精度な養液栽培が
始められるキット
「肥家効蔵」

■関連資材



スタート
オスアダプター



エンド8字



エルボ



カップリング



チーズ